

DiaStone

DiaStone

DiaStone



mittel
medium
medium



392 4 HP




fein
fine
fin



372 4 HP



extra fein
extra fine
extra fin



362 4 HP



Info

Ø 4 mm = 10.000 rpm

Keramisch gebundene Diamantschleifkörper
Für das Schleifen von Halbedelsteinen und Keramiken
Verschiedene Diamantkorngrößen

Ceramic bonded diamond grinders
For grinding semi-precious stones and ceramic
Different diamond grit sizes

Meulette abrasive diamantée
Meulage des céramiques et des pierres semi-précieuses
Différentes tailles de granulation

MIRA Mini

MIRA Mini

Mini MIRA



867 25 HP

867 25g HP



867 25g R



Info

Ø 25 mm = 5.000 rpm

Schwabbel aus verstärktem Baumwollstoff
Für das Vorpulieren von Metalllegierungen
Hervorragendes Pastenaufnahmeverhalten

Buff with strengthened cotton cloth
For pre-polishing of all metal alloys
Excellent compound retaining

Disc à polir en coton renforcé
Pour le pré-polissage de toutes alliages
Excellente absorption des pâtes à polir

Schutzkappe und Partikelfänger

protector and particle collector

protecteur et collecteur des particules



Schutzkappe aus Plexiglas®
Geschütztes Freihandpolieren
Auffangen von Schleifpartikeln

Protector made of Plexiglas®
Protected hand-free polishing
Collector of grinding particles

Protecteur de Plexiglas®
Polissage protégée en gardant les mains libres
Collecteur des particules libres